



## Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 35mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235507 35
GTIN	4047109098510
Trieda položky	24P

### Popis

#### Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

#### Upozornenie:

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

**Vrtanie s posunutými osami do  $V_{max} = 0,25$  mm**, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

### Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 120508 44-...
ABS® Ø stopky $D_s$	63 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Úžitková dĺžka $L_1$	140 mm
Počet rezných hrán Z	1
Séria	KUB Quatron®
Menovité-Ø D	35
Celková dĺžka L	218 mm
Dĺžka previsu $L_A$	180 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP	239652 20IP
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600