

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK8425, Typ označenia W83: 13-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236520 13-010
GTIN	4047109103399
Trieda položky	24Q

Popis**Prevedenie:**

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.

Technický opis

Označenie	13-010
Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 050204
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri orezávaní	0,67 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri plných drážkach	0,67 mm
Séria	KUB Quatron®
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK8425

Typ	Uni
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	80	S
GG(G)	podmienene vhodný	200	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		