

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250020 25/12
GTIN	4045197650061
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Podložka	259031 2
Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka klinku	259018 2
Dĺžka hlavy L ₁	33 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Súprava pružín	259044 2
Klinok	259015 2
Držiak ISO-kód	PCBNR/L 2525M12
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 2	259031 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Klinok Typ 2	259015 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2