

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 50/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Trieda položky	21T

Popis

Prevedenie:

Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Držiak ISO-kód	A50U PCLNR/L16
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	63 mm
Odsadenie stredu L_3	35 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Súprava pružín	259044 6
Podložka	259031 35
Skrutka klinku	259018 11
Klinok	259015 12
Celková dĺžka L	350 mm
Výška upínania L_2	48 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	50 mm

Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Klinok Typ 12	259015 12
Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 4	259047 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 35	259031 35
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Súprava pružín 10-dielne Typ 6	259044 6
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500