

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250022 20/12
GTIN	4045197650092
Trieda položky	21T

Technický opis

Klinok	259015 2
Podložka	259031 2
Držiak ISO-kód	PCKNR/L 2020K12
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Skrutka klinku	259018 2
Súprava pružín	259044 2
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 2	259047 2
Súprava pružín 10-dielne Typ 2	259044 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Podložka Typ 2	259031 2
Klinok Typ 2	259015 2