

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250022 25/12
GTIN	4045197650108
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Podložka	259031 2
Súprava pružín	259044 2
Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka klinku	259018 2
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Držiak ISO-kód	PCKNR/L 2525M12
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Klinok	259015 2
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Klinok Typ 2	259015 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Podložka Typ 2	259031 2