



## LED inšpekčné svietidlo s batériou, Ø svietidla: 15mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081421 15
GTIN	2050001894885
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

Mimoriadne robustné kontrolné svietidlá z **masívneho hliníka** s LED svetelnou hlavou. Rukoväť batérie vrátane pružného hriadeľa, chránené proti striekajúcej vode. 1× inšpekčné zrkadlo INOX, 40 × 65 mm, nerozbitné, 1× inšpekčné zrkadlo, Ø 30 mm, odskrutkovateľný kruhový magnet.

### Technický opis

Svetelný tok	25 lm
Typ batérií	LR6
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081559 LR6
Zóna ATEX	žiadna
Celková dĺžka	560 mm
Ø hlavy	15 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Uhol vyžarovania	10 Stupeň
Druh produktu	Inšpekčné svetidlo

## Príslušenstvo

Magnetický stojan	081413
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
Sortiment zrkadiel pre LED inšpekčné/dielenské svetidlo2-dielne	081427
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií SL760	081560 SL760