

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250023 20/12
GTIN	4045197650115
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Klinok	259015 2
Súprava pružín	259044 2
Veľkosť stopky	20 mm
Podložka	259031 2
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Držiak ISO-kód	PCKNR/L 2020K12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Skrutka klinku	259018 2
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Klinok Typ 2	259015 2
Podložka Typ 2	259031 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2