

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250023 25/12
GTIN	4045197650122
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	33 mm
Držiak ISO-kód	PCKNR/L 2525M12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Súprava pružín	259044 2
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Klinok	259015 2
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Skrutka klinku	259018 2
Podložka	259031 2
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Podložka Typ 2	259031 2