

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250019 32/16
GTIN	4045197650030
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	40 mm
Podložka	259031 35
Veľkosť doštičiek	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Súprava pružín	259044 6
Klinok	259015 12
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 3232P16
Skrutka klinku	259018 11
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Celková dĺžka L	170 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Klinok Typ 12	259015 12
Podložka Typ 35	259031 35
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4