

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250037 40/12  |
| GTIN             | 4045197650252 |
| Trieda položky   | 21T           |

**Technický opis**

|   |                |
|---|----------------|
| Skrutka klinku                          | 259018 2       |
| Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$ | 50 mm          |
| Súprava pružín                          | 259044 2       |
| vhodná otočná rezná platnička           | CN.. 1204..    |
| Súprava pružinových kolíkov             | 259047 2       |
| Klinok                                  | 259015 2       |
| Odsadenie stredu $L_3$                  | 27 mm          |
| Veľkosť doštičiek                       | 12 mm          |
| Podložka                                | 259031 2       |
| Držiak ISO-kód                          | A40T PCLNR/L12 |
| Celková dĺžka L                         | 300 mm         |
| Výška upínania $L_2$                    | 38,5 mm        |
| Uhol nastavenia k                       | 95 Stupeň      |
| Ø stopky $D_s$                          | 40 mm          |
| Norma                                   | DIN 8024       |
| Druh použitia                           | ľavé           |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do           | 3xD            |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Vnútorne chladenie | áno                            |
| Použitie           | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu      | Vyvrtavacia tyč                |

## Príslušenstvo

|  |            |
|--|------------|
| Súprava pružín10-dielne Typ 2  | 259044 2   |
| Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2   | 259047 2   |
| Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2                                       | 674242 2   |
| Skrutka klinku Typ 2   | 259018 2   |
| Podložka Typ 2   | 259031 2   |
| Klinok Typ 2   | 259015 2   |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |