

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250036 25/12
GTIN	4045197650191
Trieda položky	21T

Popis

Prevedenie:

Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.

Technický opis

Podložka	259031 2
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Klinok	259015 2
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Držiak ISO-kód	A25R PCLNR/L12
Skrutka klinku	259018 8
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Súprava pružín	259044 2
Veľkosť doštičiek	12 mm
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	24 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm

Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 2	259047 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružín 10-dielne Typ 2	259044 2
Podložka Typ 2	259031 2
Skrutka klinku Typ 8	259018 8
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500