


 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK8430, Typ označenia W83: 13-030****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236535 13-030
GTIN	4047109199842
Trieda položky	24Q

**Popis****Prevedenie:**

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

**Upozornenie:**

**Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.**

Pri používaní KUB Quatron® znížte hodnoty posuvu na polovicu.

**Technický opis**

Označenie	13-030
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 050204
Séria	KUB Quatron®
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK8430
Typ	ST1400
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	M
mokrú maximum	vhodný		