



Svietidlo na osvetlenie pracoviska Planonlight LED, Prikon: 30W



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081350 30
GTIN	2050001688927
Trieda položky	04E

Popis

Prevedenie:

Revolučné osvetlenie pracovného priestoru s najnovšou LED technológiou. Skoro **dvojnásobná svietivosť** v porovnaní s existujúcimi osvetľovacími systémami pri **najvyššej ostrosti obrysu a kontrastu**.

Minimálnou **konštrukčnou výškou 28 mm** je PLANONLIGHT LED s úsporou miesta použiteľné skoro na každom pracovisku.

- **Najvyššia hustota svetla nad celou plochou.**
- **Extrémne vysoká svietivosť v kvalite denného svetla, ale bez clonenia, blikania a bez stroboskopických efektov.**
- **S plynulým stmavovaním (transformátor nie je súčasťou dodávky).**
- **Ponorná hustota (IP68) aj proti agresívnym emulziám (IP69K).**
- **Najjednoduchšie čistenie – hladký povrch a nízka povrchová teplota (maximálne 10 °C nad okolitou teplotou).**
- **Absolútne nevyžaduje údržbu.**
- **Certifikované podľa noriem UL – pre celosvetové použitie.**
- **Jednoduché dodatočné vybavenie vlastnou montážou.**
- **Pripojenie priamo pomocou zástrčky stroja M12 alebo pomocou dodaného pripojovacieho kábla**

Funkcia:

IP69K: Ochrana pred vniknutím vody pod tlakom (izolujúce tlakovú vodu) a ochrana pred vniknutím prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana pred dotykom.

Upozornenie:

Prevádzkové napätie 24 V DC – pripojenie priamo na sieťové napätie (230 V/50 Hz) svetidlo zničí!

Pripojenie k sieťovému napätiu cez transformátor č. 081375.

Technický opis

Hmotnosť	2600 g
Príkon	30 W
Osvetľovacie teleso	LED modul
Svetelný tok	2800 lm
Uhol vyžarovania pevný	120 Stupeň
Teplotný rozsah	-20 - 55 °C
Celková výška	28 mm
Menovité napätie	230 V
Teplota farby	6500 K
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Celková šírka	97 mm
Celková dĺžka	641 mm
Zóna ATEX	žiadna
Stupeň ochrany krytom IP	IP 69K
Označenie výrobcu	20292
Druh produktu	Strojné svetidlo

Príslušenstvo

Stmievací transformátor 230 V / 24 V 100 W	081376
Držiak pre PLANONLIGHT LED s guľovým kĺbom	081380
Transformátor pre PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375