

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7935, Typ označenia W83: 18-010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236541 18-010
GTIN	4047109229532
Trieda položky	24Q

**Popis****Prevedenie:**

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

**Upozornenie:**

**Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.**

**Technický opis**

Označenie	18-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 060306
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK7935
Typ	ST900; Ti
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	S
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		