

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 50/12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250036 50/12
GTIN	4045197654366
Trieda položky	21T

Popis

Prevedenie:

Vyvrtávacie tyče PCLNR 95° na otočné rezné platničky CN.

Technický opis

Skrutka klinku	259018 2
Držiak ISO-kód	A50U PCLNR/L12
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	63 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Odsadenie stredu L_3	35 mm
Podložka	259031 2
Súprava pružín	259044 2
Klinok	259015 2
Celková dĺžka L	350 mm
Výška upínania L_2	48 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	50 mm

Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Podložka Typ 2	259031 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500