

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK6130, Typ označenia W83: 39-210****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236565 39-210
GTIN	4047109204737
Trieda položky	24Q

Popis**Prevedenie:**

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron® 235500 – 235505.

Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov! Len na KUB Centron Powerline.

Technický opis

Označenie	39-210
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,22 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 110508
Typ	BK6130
Typ	GG(G)
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	160	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		