

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7935, Typ označenia W83: 44-130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236576 44-130
GTIN	4047109229648
Trieda položky	24Q

Popis**Prevedenie:**

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.

Technický opis

Označenie	44-130
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,25 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 120508
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK7935
Typ	Inox
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Ocel' < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80	S
mokrú maximum	vhodný		