


KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 HM ASG0706, DBC, Menovitý-Ø D: 22

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	239805 22
GTIN	
Trieda položky	27E

Popis
Prevedenie:

Vystružovacie hlavy s rovným ozubením, **brúsené pre H7.**

Geometria rezu prispôsobená aplikácii. Nastaviteľnosť v rozsahu μ na kompenzáciu opotrebenia a dosiahnutie najmenších základných tolerancií od IT4. Možnosť priechodných otvorov až do $5 \times D$.

V geometrii **ASG0706** s uhlom nábehu $8^\circ+45^\circ$.

Na **slepé a priechodné otvory.**

Upozornenie:

- **Iné veľkosti sú k dispozícii v krátkom čase na vyžiadanie.**
- **Vhodné držiaky pozri pod č. 239880 – 239940.**
- **Orientačné hodnoty pre použitie sa vzťahujú na priechodné otvory.**

Technický opis

Dĺžka britov l_1	6 mm
Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm/ot,
Dĺžka hlavy l	20 mm
Počet rezných hrán Z	6
pre držiaky č. 239880-239940	22 – 26,99
Menovitý-Ø D	22 mm

Povrchová úprava	DBC
Tolerancia vrtania	H7
Použitie pri type otvora	pri slepom a priechodnom otvore
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rezná vložka na vystružovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	160	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	140	N
mokrú maximum	vhodný		