

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK8425, Typ označenia W83: 13-130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236573 13-130 |
| GTIN             | 4047109103405 |
| Trieda položky   | 24Q           |

**Popis****Prevedenie:**

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

**Upozornenie:**

**Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.**

**Technický opis**

|   |              |
|---|--------------|
| Označenie                               | 13-130       |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,12 mm/ot,  |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička   | SOEX 050204  |
| Séria                                   | KUB Quatron® |
| Počet výmien/rezných hrán               | 4            |
| Typ                                     | BK8425       |
| Typ                                     | ST1400       |
| Rezný materiál                          | HM           |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o užívateľovi**

|                               | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 300                  | P              |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 250                  | P              |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 200                  | P              |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 160                  | P              |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 130                  | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 160                  | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 160                  | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | podmienene vhodný | 80                   | S              |
| mokrú maximum                 | vhodný            |                      |                |