

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 4×D, Ø DC: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236601 14 |
| GTIN | 4047109223073 |
| Trieda položky | 24P |

Popis**Prevedenie:**

- **Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.**
- **Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.**
- **Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.**
- **Vyosené vrtanie je možné do $V_{max} = 0,25$ mm. Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**

Tolerancia otvorov: $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$ **Použitie:**

- **Pre extrémne situácie pri obrábaní.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---|-----------------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 5IP1 (0,38 Nm) |
| Ø stopky D _s | 20 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 040204 10-... |

| | |
|---|----------------------------------|
| Úžitková dĺžka L ₁ | 56 mm |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Dĺžka stopky L _s | 50 mm |
| Séria | KUB Pentron® |
| Menovitý-Ø D | 14 |
| Dĺžka previsu L _A | 69 mm |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4xD |
| Stopka | ISO 9766 |
| Použite vrtáka | vypuklé podmiennečne |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienene |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienené vrtanie vo zväzku |
| Použite vrtáka | podmienene šikmý výstup |
| Použite vrtáka | podmienené strediace vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP | 674252 5IP |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,38 | 211750 0,38 |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 5IP1 | 239652 5IP1 |