

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK8430, Typ označenia W83: 13-210****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236537 13-210
GTIN	4047109206724
Trieda položky	24Q

Popis**Prevedenie:**

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.

Technický opis

Označenie	13-210
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 050204
Séria	KUB Quatron®
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK8430
Typ	ST1400
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
mokrú maximum	vhodný		