



## LED inšpekčné svietidlo s batériou, Ø svietidla: 25mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081421 25
GTIN	2050001694911
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

Mimoriadne robustné kontrolné svietidlá z **masívneho hliníka** s LED svetelnou hlavou. Rukoväť batérie vrátane pružného hriadeľa, chránené proti striekajúcej vode. 1× inšpekčné zrkadlo INOX, 40 × 65 mm, nerozbitné.

### Technický opis

Typ batérií	LR6
Svetelný tok	180 lm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081559 LR6
Zóna ATEX	žiadna
Celková dĺžka	600 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
Ø hlavy	25 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Uhol vyžarovania	100 Stupeň
Druh produktu	Inšpekčné svietidlo

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií SL760	081560 SL760
Magnetický stojan	081413
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
Sortiment zrkadiel pre LED inšpekčné/dielenské svietidlo2-dielne	081427