

**KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 HM ASG0706, DBC, Menovitý-Ø D: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239805 32
GTIN	
Trieda položky	27E

**Popis****Prevedenie:**

Vystružovacie hlavy s rovným ozubením, **brúsené pre H7.**

Geometria rezu prispôsobená aplikácii. Nastaviteľnosť v rozsahu  $\mu$  na kompenzáciu opotrebenia a dosiahnutie najmenších základných tolerancií od IT4. Možnosť priechodných otvorov až do  $5 \times D$ .

V geometrii **ASG0706** s uhlom nábehu  $8^\circ+45^\circ$ .

Na **slepé a priechodné otvory.**

**Upozornenie:**

- **Iné veľkosti sú k dispozícii v krátkom čase na vyžiadanie.**
- **Vhodné držiaky pozri pod č. 239880 – 239940.**
- **Orientačné hodnoty pre použitie sa vzťahujú na priechodné otvory.**

**Technický opis**

pre držiaky č. 239880-239940	27 – 34,99
Dĺžka hlavy l	25 mm
Počet rezných hrán Z	8
Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/ot,
Dĺžka britov l <sub>1</sub>	6 mm
Menovitý-Ø D	32 mm

Povrchová úprava	DBC
Tolerancia vrtania	H7
Použitie pri type otvora	pri slepom a priechodnom otvore
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rezná vložka na vystružovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	160	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	140	N
mokrú maximum	vhodný		