

**KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 HM ASG0706, DBC, Menovitý-Ø D: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239805 40
GTIN	
Trieda položky	27E

Popis**Prevedenie:**

Vystružovacie hlavy s rovným ozubením, **brúsené pre H7**.

Geometria rezu prispôsobená aplikácii. Nastaviteľnosť v rozsahu μ na kompenzáciu opotrebenia a dosiahnutie najmenších základných tolerancií od IT4. Možnosť priechodných otvorov až do $5 \times D$.

V geometrii **ASG0706** s uhlom nábehu $8^\circ+45^\circ$.

Na **slepé a priechodné otvory**.

Upozornenie:

- **Iné veľkosti sú k dispozícii v krátkom čase na vyžiadanie.**
- **Vhodné držiaky pozri pod č. 239880 – 239940.**
- **Orientačné hodnoty pre použitie sa vzťahujú na priechodné otvory.**

Technický opis

Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/ot,
Menovitý-Ø D	40 mm
Dĺžka britov l_1	6 mm
pre držiaky č. 239880-239940	35 – 41,99
Počet rezných hrán Z	8
Dĺžka hlavy l	25 mm

Povrchová úprava	DBC
Tolerancia vrtania	H7
Použitie pri type otvora	pri slepom a priechodnom otvore
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rezná vložka na vystružovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	160	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	140	N
mokrú maximum	vhodný		