

**Garant****CNMG 120404, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250156 HB7020
GTIN	4045197699503
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie