

**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250105 CA510
GTIN	4960664697076
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	WP
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 590 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie