

 KOMET

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 4xD, Ø DC: 44,5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236601 44,5
GTIN	4047109223042
Trieda položky	24P

## Popis

### Prevedenie:

- **Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.**
- **Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.**
- **Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.**
- **Vyosené vrtanie je možné do  $V_{max} = 0,25$  mm. Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**

**Tolerancia otvorov:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

### Použitie:

- **Pre extrémne situácie pri obrábaní.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

### Upozornenie:

Prevedenie 2xD a 3xD s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

## Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Počet rezných hrán Z	1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 130508 46-...

Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	180 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	68 mm
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	44,5
pre Ø palca	1 3/4 palec
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	211 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienené šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP	239652 20IP
	659957 1600

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

---