

 KOMET

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 5×D, Ø DC: 17,5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236602 17,5
GTIN	4047109190429
Trieda položky	24P

## Popis

### Prevedenie:

- **Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.**
- **Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.**
- **Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.**
- **Vyosené vrtanie je možné do  $V_{max} = 0,25$  mm. Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**

**Tolerancia otvorov:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

### Použitie:

- **Pre extrémne situácie pri obrábaní.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

### Odporúčanie:

**Pri vrtaní** znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

### Upozornenie:

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 050204 12-...
Počet rezných hrán Z	1

Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	90 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	56 mm
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	17.5
pre Ø palca	11/16 palec
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	107 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	5×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienene šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP1	239652 6IP1
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6