

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 5×D, Ø DC: 23mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236602 23 |
| GTIN | 4047109181151 |
| Trieda položky | 24P |

Popis**Prevedenie:**

- **Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.**
- **Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.**
- **Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.**
- **Vyosené vrtanie je možné do $V_{max} = 0,25$ mm. Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**

Tolerancia otvorov: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$ **Použitie:**

- **Pre extrémne situácie pri obrábaní.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Odporúčanie:**Pri vrtaní** znížte rýchlosť posuvu na 70 %.**Upozornenie:**

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---|----------------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 07T208 20-... |

| | |
|---|----------------------------------|
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 115 mm |
| Ø stopky D _s | 25 mm |
| Dĺžka stopky L _s | 56 mm |
| Séria | KUB Pentron® |
| Menovitý-Ø D | 23 |
| pre Ø palca | 29/32 palec |
| Dĺžka previsu L _A | 135 mm |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D |
| Stopka | ISO 9766 |
| Použite vrtáka | vypuklé podmiennečne |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienene |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | podmienené vrtanie vo zväzku |
| Použite vrtáka | podmienene šikmý výstup |
| Použite vrtáka | podmienené strediace vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,0 | 211750 1,0 |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP2 | 239652 6IP2 |