

 KOMET

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 4×D, Ø DC: 41,5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236601 41,5   |
| GTIN             | 4047109204010 |
| Trieda položky   | 24P           |

## Popis

### Prevedenie:

- **Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.**
- **Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.**
- **Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.**
- **Vyosené vrtanie je možné do  $V_{max} = 0,25$  mm. Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**

**Tolerancia otvorov:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

### Použitie:

- **Pre extrémne situácie pri obrábaní.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

### Upozornenie:

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

## Technický opis

|   |                      |
|---|----------------------|
| Počet rezných hrán Z                      | 1                    |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička     | SOGX 120408 42-...   |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Ø stopky D <sub>s</sub>   | 40 mm                            |
| Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>                                   | 166 mm                           |
| Dĺžka stopky L <sub>s</sub>                                     | 68 mm                            |
| Séria   | KUB Pentron®                     |
| Menovitý-Ø D  | 41,5                             |
| Dĺžka previsu L <sub>A</sub>                                    | 197 mm                           |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4xD                              |
| Stopka  | ISO 9766                         |
| Použite vrtáka  | vypuklé podmiennečne             |
| Použite vrtáka  | vypuklé podmienene               |
| Použite vrtáka  | podmienené priečne vrtanie       |
| Použite vrtáka  | podmienené vrtanie vo zväzku     |
| Použite vrtáka  | podmienené šikmý výstup          |
| Použite vrtáka  | podmienené strediace vrtanie     |
| Vnútorne chladenie  | áno                              |
| Stratégia obrábania   | HPC                              |
| Druh produktu   | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

## Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovačích hrotov Celková dĺžka 50            | 659874 50   |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP                                     | 239652 20IP |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659906 1600 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP                          | 674252 20IP |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659957 1600 |