



Držiak KOMET Reamax® TS DAH® Zero Valcová stopka, krátka, pre Ø hlavy výstružníka D: 18-19,99



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	239930 18-19,99
GTIN	
Trieda položky	27E

Popis

Prevedenie:

Držiak je vopred upnutý a nastavený na obvodovú hádzavosť < 0,005 mm. Pre obvodovú hádzavosť s presnosťou < 3 µm, dlhšiu životnosť prístrojov a vyššiu procesnú spoľahlivosť.

Vhodné pre:

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah balenia:

Kompletný držiak s uťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na uťahovací čap a obslužným kľúčom.

Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

Technický opis

Dĺžka stopky L _s	50 mm
Obslužný kľúč č. 239902	8IP (1,5Nm)
Celková dĺžka L _{celk}	145 mm
Ťažný čap č. 239900	1
Vidlicový kľúč č. 239901	SW5
pre Ø hlavy výstružníka D	18 - 19,99 mm
Dĺžka výčnelku A	80 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Prevedenie stopky	krátka
Vnútorné chladenie	áno

Druh produktu

Výstružník

Príslušenstvo

Ťažné čapy Typ 1

239900 1

Klúč na ťažný čap Pohon SW5

239901 SW5