



Držiak KOMET Reamax® TS DAH® Zero Valcová stopka, krátka, pre Ø hlavy výstružníka D: 20-21,99



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	239930 20-21,99
GTIN	
Trieda položky	27E

Popis

Prevedenie:

Držiak je vopred upnutý a nastavený na obvodovú hádzavosť < 0,005 mm. Pre obvodovú hádzavosť s presnosťou < 3 µm, dlhšiu životnosť prístrojov a vyššiu procesnú spoľahlivosť.

Vhodné pre:

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah balenia:

Kompletný držiak s uťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na uťahovací čap a obslužným kľúčom.

Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	145 mm
Vidlicový kľúč č. 239901	SW5
Dĺžka stopky L_s	50 mm
Dĺžka výčnelku A	80 mm
Ťažný čap č. 239900	2
Obslužný kľúč č. 239902	SW2,5 (2,5Nm)
pre Ø hlavy výstružníka D	20 - 21,99 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Prevedenie stopky	krátka
Vnútorné chladenie	áno

Druh produktu

Výstružník

Príslušenstvo

Ťažné čapy Typ 2

239900 2

Klúč na ťažný čap Pohon SW5

239901 SW5