



## Držiak KOMET Reamax® TS Valcová stopka, dlhé, pre Ø hlavy výstružníka D: 20-21,99



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	239890 20-21,99
GTIN	4047109229358
Trieda položky	27E

### Popis

#### Vhodné pre:

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Rozsah balenia:

Kompletný držiak s uťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na uťahovací čap a obslužným kľúčom.

Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

### Technický opis

pre Ø hlavy výstružníka D	20 - 21,99 mm
Obslužný kľúč č. 239902	SW2,5 (2,5Nm)
Ťažný čap č. 239900	2
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Dĺžka výčnelku A	140 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	190 mm
Vidlicový kľúč č. 239901	SW5
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	20 mm
Prevedenie stopky	dlhé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Výstružník

---

**Príslušenstvo**

Ťažné čapy Typ 2	239900 2
Klúč na ťažný čap Pohon SW5	239901 SW5