

Garant GRIDLINE

### Vertikálna skriňa s dierovanou stenou, šírka 30G s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 2000



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 942112 2000   |
| GTIN             | 4069515001038 |
| Trieda položky   | 9GI           |

#### Popis

##### Prevedenie:

Vertikálne skrine s dierovanou stenou s kulisovými výsuvmi a krídlovými dverami, sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickým zámkom. So samonosnými vertikálnymi výsuvmi, s  $9 \times 9$  mm v mriežke 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov GARANT easyFix, ako aj s príslušenstvom pre perforovanú stenu. Dierované steny prestaviteľné v mriežke 25 mm. Dierované steny sú vedené teleskopickými lištami. Nosnosť na výsuv je 80 kg.

Skriňa so stredovým rozčlenením, s  $9 \times 9$  mm v mriežke 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov GARANT easyFix. Užitočná plocha oboch strán na vertikálny výsuv  $1,54 \text{ m}^2$ .

##### Povrchová úprava farby:

Štandardne je korpus a výsuvy v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou.

##### Upozornenie:

Vhodné príslušenstvo, ako háčiky a držiaky GARANT easyFix atď., nájdete v skupine 95.

Nie je možné inštalovať žiadne ďalšie perforované stenové výsuvy.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

#### Technický opis

|                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Hĺbka                                                                  | 500 mm                                |
| Prevedenie                                                             | vertikálna skriňa s dierovanou stenou |
| Vertikálny výsuv Úžitková výška                                        | 1692 mm                               |
| Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka                                        | 456 mm                                |
| Hmotnosť                                                               | 116 kg                                |
| Hĺbka v G                                                              | 20                                    |
| Výška                                                                  | 2000 mm                               |
| Šírka v G                                                              | 30                                    |
| Šírka                                                                  | 750 mm                                |
| Vertikálny výsuv Nosnosť                                               | 80 kg                                 |
| Počet políc                                                            | 5                                     |
| Počet vertikálnych výsuvov                                             | 1                                     |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov) | 100 kg                                |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri                                       | 1000 kg                               |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)                                 | 100 %                                 |
| Uhol otvárania dvier                                                   | 250 Stupeň                            |
| Raster dierovanej steny Hoffmann                                       | 9×9 mm                                |
| Cylindrický zámok                                                      | modulárna zásuvka                     |
| Voľba farieb                                                           | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005      |
| Druh produktu                                                          | Vertikálna skriňa                     |

### Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/942112-2000>