

Garant GRIDLINE

Vertikálna skriňa s dierovanou stenou, šírka 40G s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 2000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	942151 2000
GTIN	4069515001083
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Vertikálne skrine s dierovanou stenou s kulisovými výsuvmi a krídlovými dverami, sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickým zámkom. So samonosnými vertikálnymi výsuvmi, s 9×9 mm v mriežke 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov GARANT easyFix, ako aj s príslušenstvom pre perforovanú stenu. Dierované steny prestaviteľné v mriežke 25 mm. Dierované steny sú vedené teleskopickými lištami. Nosnosť na výsuv je 80 kg.

Užitočná plocha oboch strán na vertikálny výsuv $2,2 \text{ m}^2$. **So samostatnou poistkou proti vytiahnutiu.**

Povrchová úprava farby:

Štandardne je korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Vhodné príslušenstvo, ako háčiky a držiaky GARANT easyFix atď., nájdete v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Technický list

Šírka	1000 mm
Hĺbka v G	28
Prevedenie	vertikálna skriňa s dierovanou stenou
Výška	2000 mm
Šírka v G	40
Vertikálny výsuv Úžitková výška	1692 mm
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka	656 mm
Hĺbka	700 mm
Vertikálny výsuv Nosnosť	80 kg
Hmotnosť	186 kg
Počet vertikálnych výsuvov	3
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Vertikálna skriňa

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/942151-2000>