



## Držiak KOMET Reamax® TS Valcová stopka, dlhé, pre Ø hlavy výstružníka D: 22-26,99



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	239890 22-26,99
GTIN	
Trieda položky	27E

### Popis

#### Vhodné pre:

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Rozsah balenia:

Kompletný držiak s ťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na ťahovací čap a obslužným kľúčom.

Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

### Technický opis

Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	210 mm
Vidlicový kľúč č. 239901	SW6
pre Ø hlavy výstružníka D	22 - 26,99 mm
Obslužný kľúč č. 239902	SW3 (4Nm)
Ťažný čap č. 239900	3
Dĺžka výčnelku A	160 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	20 mm
Prevedenie stopky	dlhé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Výstružník

---

**Príslušenstvo**

Ťažné čapy Typ 3	239900 3
Klúč na ťažný čap Pohon SW6	239901 SW6