

**Držiak KOMET Reamax® TS Valcová stopka, dlhé, pre Ø hlavy výstružníka D: 27-34,99****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 239890 27-34,99 |
| GTIN | 4047109280137 |
| Trieda položky | 27E |

Popis**Vhodné pre:**

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah balenia:

Kompletný držiak s uťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na uťahovací čap a obslužným kľúčom.

Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Dĺžka výčnelku A | 180 mm |
| Ťažný čap č. 239900 | 4 |
| Obslužný kľúč č. 239902 | SW3 (5Nm) |
| Celková dĺžka L _{celk} | 236 mm |
| Vidlicový kľúč č. 239901 | SW8 |
| Dĺžka stopky L _s | 56 mm |
| pre Ø hlavy výstružníka D | 27 - 34,99 mm |
| Ø stopky D _s h6 | 25 mm |
| Prevedenie stopky | dlhé |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Druh produktu | Výstružník |

Príslušenstvo

Klúč na ťažný čap Pohon SW8

239901 SW8

Ťažné čapy Typ 4

239900 4