


**Držiak KOMET Reamax® TS Valcová stopka, krátka, pre Ø hlavy výstružníka D: 18-19,99**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 239880 18-19,99 |
| GTIN             | 4047109229310   |
| Trieda položky   | 27E             |

**Popis**
**Vhodné pre:**

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

**Rozsah balenia:**

Kompletný držiak s ťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na ťahovací čap a obslužným kľúčom.

Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

**Technický opis**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Obslužný kľúč č. 239902   | 8IP (1,5Nm)   |
| Dĺžka výčnelku A          | 80 mm         |
| Celková dĺžka $L_{celk}$  | 130 mm        |
| pre Ø hlavy výstružníka D | 18 - 19,99 mm |
| Ťažný čap č. 239900       | 1             |
| Dĺžka stopky $L_s$        | 50 mm         |
| Vidlicový kľúč č. 239901  | SW5           |
| Ø stopky $D_s$ h6         | 20 mm         |
| Prevedenie stopky         | krátka        |
| Vnútorné chladenie        | áno           |
| Druh produktu             | Výstružník    |

---

**Príslušenstvo**

Ťažné čapy Typ 1

239900 1

Kľúč na ťažný čap Pohon SW5

239901 SW5