

**Držiak KOMET Reamax® TS Valcová stopka, dlhé, pre Ø hlavy výstružníka D: 35-41,99****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239890 35-41,99
GTIN	4047109280120
Trieda položky	27E

Popis**Vhodné pre:**

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah balenia:

Kompletný držiak s ťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na ťahovací čap a obslužným kľúčom.

Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	256 mm
Obslužný kľúč č. 239902	SW3 (6Nm)
Dĺžka stopky L_s	56 mm
pre Ø hlavy výstružníka D	35 - 41,99 mm
Ťažný čap č. 239900	5
Dĺžka výčnelku A	200 mm
Vidlicový kľúč č. 239901	SW10
Ø stopky D_s h6	25 mm
Prevedenie stopky	dlhé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Výstružník

Príslušenstvo

Klúč na ťažný čap Pohon SW10

239901 SW10

Ťažné čapy Typ 5

239900 5