

 **KOMET****KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 HM ASG3000, TiN, Menovitý-Ø D: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239826 20
GTIN	4047109229273
Trieda položky	27E

Popis**Prevedenie:**

Vystružovacie hlavy s rovným ozubením, **brúsené pre H7**.

Geometria rezu prispôsobená aplikácii. Nastaviteľnosť v rozsahu μ na kompenzáciu opotrebenia a dosiahnutie najmenších základných tolerancií od IT4. Možnosť priechodných otvorov až do $5 \times D$.

Vhodná na prerušovaný rez.

V geometrii **ASG3000** s uhlom nábehu 45° a prídavnou drážkou na definovaný odvod triesok pozdĺž reznej hrany. Pre **slepé a priechodné otvory**.

Upozornenie:

- **Iné veľkosti sú k dispozícii v krátkom čase na vyžiadanie.**
- **Vhodné držiaky pozri pod č. 239880 – 239940.**
- **Orientačné hodnoty pre použitie sa vzťahujú na priechodné otvory.**

Technický opis

Počet rezných hrán Z	6
Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,8 mm/ot,
Dĺžka hlavy l	20 mm
Dĺžka britov l_1	6 mm
Menovitý-Ø D	20 mm

pre držiaky č. 239880-239940	20 – 21,99
Povrchová úprava	TiN
Tolerancia vŕtania	H7
Použitie pri type otvora	pri slepom a priechodnom otvore
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rezná vložka na vystružovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	100	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	70	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	25	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	M
CuZn	vhodný	100	N
mokrú maximum	vhodný		