



## Držiak KOMET Reamax® TS DAH® Zero Valcová stopka, dlhé, pre Ø hlavy výstružníka D: 18-19,99



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	239940 18-19,99
GTIN	
Trieda položky	27E

### Popis

#### Prevedenie:

Držiak je vopred upnutý a nastavený na obvodovú hádzavosť < 0,005 mm. Pre obvodovú hádzavosť s presnosťou < 3 µm, dlhšiu životnosť prístrojov a vyššiu procesnú spoľahlivosť.

#### Vhodné pre:

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Rozsah balenia:

Kompletný držiak s ťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na ťahovací čap a obslužným kľúčom.

Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

### Technický opis

Dĺžka výčnelku A	140 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Obslužný kľúč č. 239902	8IP (1,5Nm)
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	205 mm
Ťažný čap č. 239900	1
Vidlicový kľúč č. 239901	SW5
pre Ø hlavy výstružníka D	18 - 19,99 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	20 mm
Prevedenie stopky	dlhé
Vnútorné chladenie	áno

Druh produktu

Výstružník

---

**Príslušenstvo**

Klúč na ťažný čap Pohon SW5

239901 SW5

Ťažné čapy Typ 1

239900 1