

 KOMET

Držiak KOMET Reamax® TS Valcová stopka, dlhé, pre Ø hlavy výstružníka D: 42-51,99

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	239890 42-51,99
GTIN	
Trieda položky	27E

Popis
Vhodné pre:

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah balenia:

Kompletný držiak s ťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na ťahovací čap a obslužným kľúčom.

Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

Technický opis

Ťažný čap č. 239900	5
Dĺžka výčnelku A	220 mm
Obslužný kľúč č. 239902	SW4 (10Nm)
Vidlicový kľúč č. 239901	SW10
pre Ø hlavy výstružníka D	42 - 51,99 mm
Dĺžka stopky L _s	60 mm
Celková dĺžka L _{celk}	280 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
Prevedenie stopky	dlhé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Výstružník

Príslušenstvo

Klúč na ťažný čap Pohon SW10

239901 SW10

Ťažné čapy Typ 5

239900 5