



Držiak KOMET Reamax® TS Valcová stopka, krátka, pre Ø hlavy výstružníka D: 27-34,99



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	239880 27-34,99
GTIN	4047109230453
Trieda položky	27E

Popis

Vhodné pre:

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah balenia:

Kompletný držiak s ťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na ťahovací čap a obslužným kľúčom.

Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

Technický opis

Ťažný čap č. 239900	4
Dĺžka výčnelku A	120 mm
Dĺžka stopky L _s	56 mm
pre Ø hlavy výstružníka D	27 - 34,99 mm
Obslužný kľúč č. 239902	SW3 (5Nm)
Celková dĺžka L _{celk}	176 mm
Vidlicový kľúč č. 239901	SW8
Ø stopky D _s h6	25 mm
Prevedenie stopky	krátka
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Výstružník

Príslušenstvo

Klúč na ťažný čap Pohon SW8

239901 SW8

Ťažné čapy Typ 4

239900 4