

**Mini klieštinový držiak ER valcové, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300681 8
GTIN	4069515001434
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

K dispozícii je prechodný otvor pre vnútorné chladenie.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie klieštiny ER č. 308878 – 309434, Náhradná ER matica č. 309580; 309650.

Upozornenie:

Nie je vhodný na zmršťovanie. Nie je možné dĺžkové nastavenie.

Technický opis

Dĺžka stopky L_1	200 mm
Vonkajší Ø D	12 mm
pre ER klieštiny	8 mm
L_2	15,6 mm
Rozsah upínania	0,5 - 5 mm
Ø stopky d	12 mm
Vnútorné chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/300681-8>
