


CNMG 120408, Typ: SP0819

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250184 SP0819
GTIN	2050001938176
Trieda položky	28A

Technický opis

Hlavné použitie	S
Lamač triesok	4E
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	150 - 320 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Ďalšie použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 120 m/min
Hĺbka rezu a_p	1 - 5,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Typ	SP0819
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie