

 **KOMET**
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 29mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236603 29
GTIN	4047109194496
Trieda položky	24P

Popis
Prevedenie:
Tolerancia otvorov: D – 0,1 / + 0,3

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605 – 236610.

Upozornenie:

- **Použitie len za stabilných podmienok stroja.**
- **Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Vyosené vrtanie do $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**
- **Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.**

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 09T308 28-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	1
ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Úžitková dĺžka L ₁	116 mm
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	29
Dĺžka previsu L _A	151 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4xD
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienené šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP6	239652 8IP6
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP