

**Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 5×D, Ø DC: 38mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236602 38
GTIN	4047109201057
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:**

- **Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.**
- **Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vrtania.**
- **Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.**
- **Vyosené vrtanie je možné do $V_{max} = 0,25$ mm. Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.**

Tolerancia otvorov: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$ **Použitie:**

- **Pre extrémne situácie pri obrábaní.**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605 – 236610.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Odporúčanie:**Pri vrtaní** znížte rýchlosť posuvu na 70 %.**Upozornenie:**

Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Úžitková dĺžka L_1	190 mm

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 120408 42-...
Počet rezných hrán Z	1
Ø stopky D _s	40 mm
Dĺžka stopky L _s	68 mm
Séria	KUB Pentron®
Menovitý-Ø D	38
pre Ø palca	1 1/2 palec
Dĺžka previsu L _A	217 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	5×D
Stopka	ISO 9766
Použite vrtáka	vypuklé podmiennečne
Použite vrtáka	vypuklé podmienene
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienené vrtanie vo zväzku
Použite vrtáka	podmienene šikmý výstup
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP	239652 20IP
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600