

**CNMG 120412, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250214 CA510
GTIN	4960664696918
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Lamač triesok	PS
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 3,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie