



Sústružnícky držiak Pro Eco PCLNR 95°, pre otočné rezné platničky PC., pravé



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250044 20/12
GTIN	4069515004008
Trieda položky	22E

Popis

Prevedenie:

Cielené chladenie na reznej hrane.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny pod hlavou cez hadicovú prípojku (G 1/8 palca – súčasť balenia).

Technický opis

Celková dĺžka L	125 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Norma	Výrobná norma
Funkčná šírka L ₄	31 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 2020K12
Podložka	259034 1
Klinok	259016 1
Skrutka klinku	259019 1
Dĺžka hlavy L ₁	26 mm
Séria	Pro Eco

Technický list

Pružinový kolík	259045 1
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/250044-20/12>